



NOV - 3 1995

NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry,
Science and Technology for:

CATEGORY OF DEVICE:

Platform Scale

APPLICANT / REQUÉRANT:

Rancher's Warehouse
A Division of Moore's Auctioneering Ltd.
Alder Flats, Alberta
T0C 0A0

MODEL(S) / MODÈLE(S):

RW1
RW2
RW3

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, pour:

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Bascule à tablier

MANUFACTURER / FABRICANT:

Rancher's Warehouse
A Division of Moore's Auctioneering Ltd.
Alder Flats, Alberta
T0C 0A0

RATING / CLASSEMENT:

Metric/Métrique	Avpoirdupois/Avoirdupois
500 kg	1100 lb
2000 kg	4400 lb
2000 kg	4400 lb

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The device is an electronic platform scale which when interfaced with an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing system.

The device is comprised of a base, two or four loadbars and a cage.

Three models are available. Each model utilizes Tru-Test loadbars to sense weight. The RW1 uses two MP600 loadbars which have a capacity of 2 000 kg or 4 400 lb, the RW2 uses two MP800 loadbars which have a capacity of 3 000 kg or 6 600 lb and the RW3 utilizes 4 MP600 loadbars.

The base on all models is constituted of 2" x 2" x 0.188" square tubing longitudinally and 12" x 12" x 0.250" steel plate laterally. An optional centre plate is available to accommodate two supplementary loadbars for the RW3.

The cage sides on the RW1 and RW2 are 1.5" x 1.5" x 0.100" wall square tubing. The cage on the RW3 is constructed of 1.75" x 1.75" x 0.125" wall hi tensile round tubing. The bottom 14" of the cage is encased with 14 GA steel plate. The cage on each model is equipped with permanently attached front and rear sliding doors which are constructed of the same material as the cage. The base is covered with 0.125" checker plate.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Il s'agit d'une bascule à tablier électronique qui, une fois reliée à un indicateur pondéral à affichage numérique compatible et approuvé, constitue un ensemble de pesage.

L'appareil comporte un socle, 2 ou 4 barres de pesage et une cage.

Il y a trois modèles. Chacun fait appel aux barres de pesage Tru-Test pour capter le poids. Le RW1 utilise deux barres de pesage MP600, capacité de 2 000 kg ou 4 400 lb, le RW2 utilise deux barres de pesage MP800, capacité de 3 000 kg ou 6 600 lb et le RW3 utilise 4 barres de pesage MP600.

Le socle de tous les modèles se compose de tubes carrés de 2 x 2 x 0.188 po dans le sens longitudinal et de plaques d'acier de 12 x 12 x 0.250 po dans le sens latéral. Le RW3 peut être doté d'une plaque centrale pouvant recevoir deux barres de pesage supplémentaires.

Les côtés de la cage des modèles RW1 et RW2 sont en tubes carrés à paroi de 1.5 x 1.5 x 0.100 po. La cage du modèle RW3 est en tubes ronds grande traction à paroi de 1.75 x 1.75 x 0.125 po. Les 14 po depuis le fond de la cage sont encadrés par une plaque en acier de calibre 14. La cage de chaque modèle est dotée de portes permanentes et coulissantes avant et arrière et en même matériau que la cage. Le socle est recouvert d'une plaque quadrillée de 0.125 po.

Scale Cages and Base Specifications and Dimensions
Caractéristiques et dimensions de la cage et du socle des bascules

<u>Model</u> <u>Modèle</u>	<u>Height</u> <u>Hauteur</u>	<u>Width</u> <u>Largeur</u>	<u>Length</u> <u>Longueur</u>	<u>Base Width</u> <u>Largeur du socle</u>
RW1	3'6"	2'6"	6'0"	3'0"
RW2	6'0"	3'0"	9'0"	3'6"
RW3	7'0"	4'8"	9'0"	5'0"

REVISION

The purpose of revision 1 is to update the capacity (RATING).

EVALUATED BY

Michel Maranda
Approval Technical Coordinator
Tel: (613) 952-0612

RÉVISION

La révision 1 vise à modifier la capacité des bascules (CLASSEMENT).

EVALUÉ PAR

Michel Maranda
Coordinateur technique à l'approbation
Tél: (613) 952-0612

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(2) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

TERMS AND CONDITIONS:

All devices installed under the authority of this approval shall be modified as may be necessary to meet applicable regulations and specifications.

Prior to selling any device of the type(s) identified herein, the seller shall make known to the buyer in writing the following information:

- (1) that final approval is contingent on the results of inspections carried out on devices in service being satisfactory, and
- (2) that any non-compliance with regulations and specifications that govern approval will be corrected by the applicant.

The Head of the Mass Metrology Laboratory of Industry Canada at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed ten.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(2) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

TERMES ET CONDITIONS:

Tout appareil installé en vertu de cette approbation doit être modifié comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes.


Avant de vendre tout appareil du(des) type(s) identifié(s) ci-dessus, le vendeur doit fournir à l'acheteur par écrit les renseignements suivants:

- (1) que l'approbation finale ne sera accordée que sous réserve de résultats satisfaisants obtenus lors d'inspections en service, et
- (2) que toute dérogation au Règlement et aux prescriptions régissant l'approbation devra être corrigée par le requérant.

Le chef du Laboratoire des masses, Industrie Canada, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour installation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser dix.

Unless its extension is authorized in writing by the undersigned, this approval shall expire two years from the date of issue.

La présente approbation expire deux ans après la date d'émission à moins que la prolongation soit autorisée par écrit par le soussigné.



Claude R. Bertrand, P.Eng.
A/Manager
Approval Services Laboratory

Claude R. Bertrand, ing.
Gérant par intérim
Laboratoire des services d'approbation

Date:

NOV - 3 1995

